



Skruetrækker til lige-kærv, med 2K-SwissGrip-skaft, Skærbredde b: 5,5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 660040 5,5 |
| GTIN | 7610733244478 |
| Artikelklasse | 63E |

Beskrivelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde og fedtede hænder. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forchromet overflade. Sort spids. Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel. Greb med farvekodning "Rainbow", så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.

Fordel:

- **Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærv.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 660032

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|--------|
| Skærtykkelse a | 0,8 mm |
|----------------|--------|

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Skærbredde b | 5,5 mm |
| Aktiveringssekskant | nej |
| Hel længde | 220 mm |
| gennemgående klinge | nej |
| Klingelængde | 120 mm |
| Bitbetegnelse | 3 |
| Klingespids | sort |
| Serie | SwissGrip |
| Drivprofil | Ligekærviskruetrækker |
| Udførelse af skaft | rund |
| Slagkappe | nej |
| Materiale | PB Swiss Tools-speciallegering |
| Materiale, greb | Elastomer |
| Overflade | forniklet og forkromet |
| Produkttype | Skruetrækkere |