



## Standardskruetrækkersæt til ligekærv, med kunststofskaft, Antal skruetrækkere: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	662010 9
GTIN	7610733085835
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedede klinger, hvor skærene er præcist afstemt til skruernes standardiserede skrueskæve. „**Classic**“-**kraftskaft** af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

#### Norm:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Indhold:

1 skruetrækker nr. 662000 af hver str.: Str. 2x70; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

#### Bemærk:

Den bedste standtid for standardskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskævene.

### Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	9
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

## Tilbehør

Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 8 mm	662000 8
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 3,5 mm	662000 3,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 2X70 mm	662000 2X70
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 5,5 mm	662000 5,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 13 mm	662000 13
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 2X50 mm	662000 2X50
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 10 mm	662000 10
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 2,5 mm	662000 2,5
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 4 mm	662000 4
Skrueholder Type 1	666425 1
Standardskruetrækker til ligekærv, med kunststofskaft Skærbredde b 6,5 mm	662000 6,5