



Skruetrækkersæt til ligekærv, med „multicraft“-kraftskaft, Antal skruetrækkere: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660910 6
GTIN	7610733085699
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

Alsidig, solid skruetrækker med konisk klinge (skær) og sekskantet nøglehjælp. „**multicraft**“-skaft af slagfast kunststof (cadmiumfrit), ekstra håndterligt, selv med olierede hænder.

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Med planparallelt, forskudt skær. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp. Forniklet og forkromet overflade, sorte skær.

Fordel:

- **Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skrueskærve.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

Indhold:

1 skruetrækker nr. 660900 af hver str.: Str. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	6
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 4 mm	660900 4
Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 13 mm	660900 13
Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 3,5 mm	660900 3,5
Skruholder Type 1	666425 1
Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 10 mm	660900 10
Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 6,5 mm	660900 6,5
Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660900 5,5
Skruetrækker til ligekærv, med „multicraft“-skaft Skærbredde b 8 mm	660900 8