



Skruetrækkersæt, med sammenklappeligt skaft, 9 dele til Phillipsskruer og sekskant, Antal dele: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667645 9
GTIN	7610733205653
Artikelklasse	63E

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft i transparent, slagfast plast. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade.

Fordel:

Kraftigt reduceret „cam-out-effekt“ takket være yderst præcise spidser, f.eks. planparallelle skær eller helt præcise fræsede krydskærvspidser. Det sammenklappelige skaft har 2 funktioner:

- **Hurtigdrejning (i lige position).**
- **Tilspænding (i 90° afvinklet position).**

Indhold:

Sammenklappeligt greb: 1 stk.

Klinger til Phillips nr. 659870: str. 1; 2; 3

Sekskantbits nr. 659878: Str. 3; 4; 5; 6; 8

Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 659870– 659884.

Teknisk beskrivelse

Antal dele	9
------------	---

Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

8-mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 2	659870 2
8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX25	659882 TX25
8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 9 mm	659880 9
8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX20	659882 TX20
8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 10 mm	659880 10
8 mm-klingePozidriv Krydskærvstørrelse 3	659872 3
8-mm-klingesekskant sekskant 4 mm	659878 4
8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX30	659882 TX30
8 mm-klingePozidriv Krydskærvstørrelse 2	659872 2
8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX15	659882 TX15
8-mm-klingesekskant sekskant 8 mm	659878 8
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 20IP	659884 20IP
8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 6 mm	659880 6
8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX45	659882 TX45
8-mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 3	659870 3
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 30IP	659884 30IP
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 15IP	659884 15IP
8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 13 mm	659880 13
8-mm-klinge tilTorx® Torx®-profil TX40	659882 TX40
8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 8 mm	659880 8
8-mm-klingeSekskantet topnøgle Nøglestørrelse 11 mm	659880 11
8-mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 1	659870 1
8-mm-klingesekskant sekskant 6 mm	659878 6

8-mm-klingeSeks-kantet topnøgle Nøglestørrelse 7 mm	659880 7
8-mm-klingeseks-kant sekskant 10 mm	659878 10
8-mm-klingeseks-kant sekskant 5 mm	659878 5
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 25IP	659884 25IP
8-mm-klingeSeks-kantet topnøgle Nøglestørrelse 12 mm	659880 12
8-mm-klinge tilTorx Plus® Torx Plus®-profil 10IP	659884 10IP
8-mm-klingeSeks-kantet topnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	659880 5,5