



## Montage-skruetrækkersortiment „Allrounder“, Antal dele: 25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667615 25
GTIN	7610733085453
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

„**multicraft**“-skaft og teleskop-finskrueskaft som holder til klingerne.

8 dobbeltklinger, 14 klinger og 1 spændingsprøver (110 – 250 V iht. VDE 0680/6) til alle gængse forskruninger.

**Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sorte, nøjagtige spidser.

#### Indhold:

Ligekærvs-klinger: Str. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Klinger til Phillips: str. 00; 0; 1; 2

Pozidriv-klinger: str. 0; 1; 2

Sekskant-klinger: Str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Blade til Torx®: str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Spændingsprøver nr. 665020: str. 2,5

Opriverklinge nr. 667640: 1 stk.

Kunststofskaft nr. 667620: 1 stk.

Teleskopgreb: 1 stk.

#### Leveringsomfang:

Inkl. kunststofrulletaske.

#### Bemærk:

Reserve-skifteklinger finder du under nr. 669605 - 669608 og nr. 659921 - 659928.

### Teknisk beskrivelse

Antal dele	25
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Produkttype	Skruetrækkere

## Tilbehør

Klinge til skruer med indvendig sekskant Type 2	669606 2
6 mm-klingesekskant sekskant 5 mm	659920 5
6 mm-klingeLigekærv Skærbredde 6,5 mm	659928 6,5
6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX10	659922 TX10
Klinge til Torx®-skruer Type 2	669607 2
Klinge til ligekærnskruer og skruer til Phillips Type 1	669605 1
6 mm-klingeLigekærv Skærbredde 5,5 mm	659928 5,5
Klinge til Pozidriv-skruer Type 1	669608 1
6 mm-klingeLigekærv Skærbredde 8 mm	659928 8
Klinge til skruer med indvendig sekskant Type 1	669606 1
6 mm-klingesekskant sekskant 4 mm	659920 4
6 mm-klingePozidriv Krydskærvstørrelse 2	659923 2
6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
6 mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 2	659921 2
Klinge til Torx®-skruer Type 1	669607 1
6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX25	659922 TX25
Klinge til ligekærnskruer og skruer til Phillips Type 2	669605 2
6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX20	659922 TX20
6 mm-klingeLigekærv Skærbredde 4 mm	659928 4

Klinge til ligekærnskruer og skruer til Phillips Type 3	669605 3
Syl med firkantklinge	667640
„multicraft“-kraftskaft, rødt	667620
Spændingstester i specialkvalitet Skærbredde 2,5 mm	665020 2,5