



Træspiralbor-bit-sortiment i foldetaske, 15 dele



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 676317 |
| GTIN | 9002696324652 |
| Artikelklasse | 66B |

Beskrivelse

Udførelse:

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

Fordel:

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

Anvendelse:

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

Indhold:

Træspiralbor-bits: Nr. 676315 1 stk. i hver str. 3; 4; 5; 6; 8

Bits til Pozidriv: 1 stk. i hver str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Hurtigskifte-universalholder: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K (med magnet)

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|-----------------------|
| Antal bor | 5 |
| Antal dele | 15 |
| Drivprofil | Pozidriv-skruetrækker |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
| Skæremateriale | HSS |
| Produkttype | Spiralbor-bit |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Træspiralbor-bit Bor-Ø 8 mm | 676315 8 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX20 | 675295 TX20 |
| Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K | 675020 6,3K |
| Træspiralbor-bit Bor-Ø 10 mm | 676315 10 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25 | 675295 TX25 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX30 | 675295 TX30 |
| Træspiralbor-bit Bor-Ø 4 mm | 676315 4 |
| Træspiralbor-bit Bor-Ø 3 mm | 676315 3 |
| Træspiralbor-bit Bor-Ø 6 mm | 676315 6 |
| PrecisionBit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm | 675285 3/25 |
| Træspiralbor-bit Bor-Ø 5 mm | 676315 5 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX10 | 675295 TX10 |
| PrecisionBit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm | 675285 1/25 |
| PrecisionBit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm | 675285 2/25 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX40 | 675295 TX40 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX15 | 675295 TX15 |