



## Ringstansseværktøj, komplet sæt i holder, Stanseområde: 3-30mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Artikelklasse	86C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Tokomponentholder (undtagen str. 3–20) med pistolgreb med udskiftelige præcisionslebne stanseknive. Til fremstilling af tætningsringe i én arbejdsgang kan der anbringes 2 stanseknive i holderen med forskellig Ø.

#### Anvendelse:

Til udstansning eller fremstilling af skiver/ringe i én arbejdsgang. Til gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.

#### Leveringsomfang:

1 stansekniv af hver Ø nr. 832110: 15 stk. str. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Kombinationsmuligheder for stanseknive indvendig : udvendig (mm): 3–10 indv. med 12–30 udv. 12–20 indv. med 22–30 udv.

Beholder længdexbreddexhøjde (mm): kunststof 275×205×50

Centerspids nr. 832140: 1 stk.

1 cirkelskærer af hver Ø: 55–330 mm

#### Bemærk:

- **Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.**
- **Følgende kombinationsmuligheder er ikke mulige: 20 (indvendig) med 22 (udvendig); 30 (indvendig) med 32 (udvendig); 40 (indvendig) med 42 (udvendig); 50 (indvendig) med 52 (udvendig).**

## Teknisk beskrivelse

Stanseområde	3 - 30 mm
Produkttype	Stanseværktøj

## Tilbehør

Reservestansekniv Til hul-Ø 8 mm	832110 8
Reservestansekniv Til hul-Ø 3 mm	832110 3
Holder Til stanseområde 3-30 mm	832125 3-30
Reservestansekniv Til hul-Ø 4 mm	832110 4
Cirkelskærerkniv	832130
Reservestansekniv Til hul-Ø 6 mm	832110 6
Holder Til stanseområde 3-30 mm	832120 3-30
Centrerspids, affjedret	832140
Reservestansekniv Til hul-Ø 16 mm	832110 16
Reservestansekniv Til hul-Ø 18 mm	832110 18
Reservestansekniv Til hul-Ø 20 mm	832110 20
Reservestansekniv Til hul-Ø 10 mm	832110 10
Reservestansekniv Til hul-Ø 30 mm	832110 30
Reservestansekniv Til hul-Ø 26 mm	832110 26
Reservestansekniv Til hul-Ø 22 mm	832110 22
Reservestansekniv Til hul-Ø 12 mm	832110 12
Reservestansekniv Til hul-Ø 14 mm	832110 14
Reservestansekniv Til hul-Ø 24 mm	832110 24
Reservestansekniv Til hul-Ø 28 mm	832110 28