



Bitsortiment med betjeningsværktøj og toppe 26 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	676130
GTIN	4013288155313
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj **til manuel brug og maskinbrug**. Kraftform-skruestrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 af hver str. 1; 2; 3

Bits, længde 50 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. af hver nr. 674220 str. 1; 2

Bits, længde 50 mm, E 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 674240 i hver str. 3; 4; 5; 6

Bits, længde 50 mm, E 6,3 til Torx®: 1 stk. nr. 674245 i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Bits, længde 50 mm, E 6,3, til lige kær: 1 stk. nr. 674260 str. 5,5

Topnøgleindsatser 1/4 tomme, til udvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder

Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 632390 med drejeligt skraldehoved

Forlænger 1/4: 1 stk. 150 mm med hurtigdrejemuffe

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Ligekærskruetrækker
Drivprofil	Sekskant-skruestrækker
Drivprofil	Skruestrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

Drivprofil	Skruestrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruestrækker
Producentbetegnelse	Kraftform Kompakt Zyklop
Antal dele	26
Betjeningsværktøj	Finfortandet skraldenøgle Zyklop Speed, 1/4 tomme
Produkttype	Bitværktøj

Tilbehør

Bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674245 TX30
Bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674245 TX10
Bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674245 TX20
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, reverserbar, 1/4 tomme, med drejehoved og uddriver	632390
Bit til ligekærv, 1/4 tomme E 6,3 Skærbredde / hel længde 5,5 mm	674260 5,5
Bit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	674240 4
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3 mm	674200 3
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1 mm	674220 1
Bit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil sekskant 3 mm	674240 3
Bit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	674240 5
Bit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm	674240 6
Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2 mm	674200 2
Bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674245 TX25

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel
længde 2 mm

674220 2

Bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674245 TX15

Bit til Phillips, 1/4 tomme E 6,3 Krydskærvstørrelse / hel
længde 1 mm

674200 1