

**Konisk forsænkerbit, et skær, Udvendig Ø: 16,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	676311 16,5
GTIN	4013288118981
Artikelklasse	63H

**Beskrivelse****Udførelse:**

1/4 tomme sekskantskaft iht. DIN 3126 C 6,3.

CBN-slebet enkeltskær til vibrationsfri afgratning og undersænkning.

**Fordel:**

Der kan hurtigt og nemt skiftes mellem boremaskine, forsænker og bitskruemaskine.

**Anvendelse:**

Ideel til reparations- og montagearbejder ved mobil brug.

I maskinen eller med en universalholder (nr. 675000 – 675050) eller i en skruetrækkerholder (nr. 676400 – 676770).

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	40 mm
Til undersænkskrue	M8
Til boringer fra	1,5 mm
Skaftlængde	22 mm
Antal skær Z	1
Udvendig Ø	16,5 mm
Bit-sekskantskaft	C 6,3
Producentbetegnelse	845

Skæremateriale	HSS
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Produkttype	Trin- og konusforsænker

## Tilbehør

Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3/150	675015 6,3/150
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 7-RUND	675010 7-RUND
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3S	675020 6,3S
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675050 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3med hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676410 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bitsmed hurtigskiftepatron Sekskantholder 6,3 mm	676656 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3	675020 6,3
Skaft med låsering sekskantskaft 6,3	675000 6,3
Skaft med hurtigkobling og låsemekanisme sekskantskaft 6,3	675025 6,3
Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4 tomme bits C 6,3 og E 6,3med hurtigskiftepatron, ESD Sekskantholder 6,3 mm	676415 6,3
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3K	675020 6,3K
Skaft med magnet/ hurtigkobling sekskantskaft 6,3R	675020 6,3R
Magasinenhåndsskralde med 1/4 tomme bits i tekstilbælteholder	676770
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3med magnet Sekskantholder 6,3 mm	676440 6,3
Kraftform-skaft, bitholder, 1/4 tomme med teleskopklinge	676400
Kraftform-skaft, bitholder til 1/4 tomme bits C 6,3med fjederring Sekskantholder 6,3 mm	676420 6,3
Skaft med magnet / fjederring sekskantskaft 6,3	675015 6,3
	675030 6,3

Skaft med magnet/ hurtigkoblingBITorsion sekskantskaft  
6,3

Skruetrækkerholder med 1/4 tomme bitsTeleskopskaft og  
magnet

676555

Kraftform-skruetrækkerholder til 1/4-tomme bits C 6,3,  
kortmed magnet Sekskantholder 6,3 mm

676405 6,3