

Pallebasisreol, Dybde 1100 mm, Højde: 5000 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991211 5000
GTIN	4058255039265
Artikelklasse	960

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Basisreol bestående af 2 profilrammer hver med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar.

Tilbygningsreol bestående af 1 profilramme med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Ekstra niveauer finder du under tilbehør.

Vanger type LNS 110×50×1,5.

Opstillingsmål, basisreol: 2872 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Reolens samlede længde:

Til gavlrammer S610-M18 og S625-A18:

Nominel længde + antal gavle × 86 mm (ved S610-M18)

Nominel længde + antal gavle × 110 mm (ved S625-A18).

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange

pulverlakerede.

Bemærk:

- **Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

- **Sørg for, at gavlrammerne har mindst 100 mm afstand til vægge og bygningsdele til fodpladen.**

Ved montering af vangerne er det vigtigt, at den **udvendige gavlrager mindst 500 mm ud over det sidste lagerniveau**. Inden for reolrækken er det nok, at gavlene rager 100 mm op.

Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Opstillingsmål, basisreol, bredde: 2872 mm

Hyldebredde: 2700 mm

Hyldebelastning: 2580 kg

Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 3 vangepr. sektion): 8650 kg

Rammeprofil: S610-M18

Teknisk beskrivelse

Reolkonstruktion	Basisreol
Opstillingsmål, basisreol, bredde	2872 mm
Rammeprofil	S610-M18
Antal pallepladser pr. sektion	12
Dybde	1100 mm
Hyldebelastning	2580 kg
Reoladgang	Dobbeltsidet
Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 3 vangepr. sektion)	8650 kg
Vange, type	LNS 100×50×1,5
Montering ved indstik	ja
Antal reolgavle	2
Højde	5000 mm
Hyldebredde	2700 mm
Kundemontering	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	2580 kg
Holder til paller med bæreevne	860 kg
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004

Produktnavnsegenskab	Dybde 1100 mm
Produkttype	Pallereol

Tilbehør

Låsestift til vanger	991331
Gulvanker til pallereolrammer	991470
Underlægsplader til pallereolrammer Sæt 3 dele	991480