

**Hylde- basisreol, dybde 600 mm, Højde / hylde bredde: 2000/1000mm****Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990508 2000/1000 |
| GTIN                | 4004514202581    |
| Artikelklasse       | 96P              |

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

**Belastning pr. enhed:** ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

**Beskrivelse:****Opstillingsmål:**

**Basisreol:** Nom. længde + 60 mm

**Påbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde, i alt:** Nom. dybde + 36 mm

**Anvendelse:**

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

**Leveringsomfang:**

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

**Bemærk:**

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

|   |              |
|---|--------------|
| Opstillingsmål, basisreol, bredde                               | 1060 mm      |
| Antal hylder  | 5            |
| Reolhøjde   | 2000 mm      |
| Antal profilrammer  | 2            |
| Reolkonstruktion  | Basisreol    |
| Hylde, dybde  | 600 mm       |
| Reoldybde   | 600 mm       |
| Hylde, bredde   | 1000 mm      |
| maks. belastning pr. enhed                                      | 1300 kg      |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg       |
| Hylde, tykkelse   | 25 mm        |
| Højdeindstilling i intervaller                                  | 25 mm        |
| Monteringsudførelse   | Indstiksreol |
| Materiale   | forzinket    |
| Produktnavnsegenskab  | dybde 600 mm |
| Produkttype   | Hyldereol    |

## Tilbehør

|  |                 |
|--|-----------------|
| Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde x dybde 400X600 mm | 990581 400X600  |
| Hylde, forzinket Breddexdybde 1000X600 mm                        | 990580 1000X600 |
| Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde x dybde 500X600 mm | 990581 500X600  |
|  | 990581 200X600  |

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde  
200X600 mm

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde  
300X600 mm

990581 300X600

Klemfod

990852