

Påbygningsreol med stor spændvidde, dybde 400 mm, Højde / hylde bredde: 2500/2250mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990745 2500/2250 |
| GTIN | 4004514201201 |
| Artikelklasse | 96P |

Beskrivelse

Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med 19 mm spånpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal **hyldebelastning**: 400 kg. **Belastning pr. enhed**: Ved en højde på 2000 mm 1200 kg, ved en højde på 2500 mm 1600 kg, ved en højde på 3000 mm 2000 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål: Basisreol: Nom. længde + 60 mm **Tilbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 37 mm **Vangehøjde:** 65 mm

Bemærk:

- Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.
- Reol med stor spændvidde WS 2000 er compatible med hyldeolerne nr. 990500 – 990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hylde andel.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------------------------|
| Bredde | 2256 mm |
| Kundemontering | ja |
| Materiale, lagerniveau | Spånplade |
| Reolkonstruktion | Påbygningsreol |
| Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 2256 mm |
| Hylde, dybde | 400 mm |
| Antal lagerniveauer | 4 |
| Hylde, bredde | 2250 mm |
| Højde | 2500 mm |
| Dybde | 437 mm |
| Reoldybde | 400 mm |
| Reolbredde | 2250 mm |
| Reolhøjde | 2500 mm |
| Hyldebelastning | 400 kg |
| maks. belastning pr. enhed | 1600 kg |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg |
| Pladetykkelse | 19 mm |
| Vangehøjde | 65 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol |
| Materiale | forzinket |
| Produktnavnsegenskab | dybde 400 mm |
| Produkttype | Reol med stor spændvidde |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Spånpladelagerniveauer Dybde 400 mm | 990820 400 |
|-------------------------------------|------------|

