



## Engangshandsker, sæt Dermatril P 743, Handskestørrelse: 7



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094725 7      |
| GTIN                | 4008198774372 |
| Artikelklasse       | 04Q           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sæt med engangshandsker **i dispenserboks**. Kategori III. Pudderfri.  
Dermatril P 743. Øget kemisk og mekanisk bestandighed modsat 094730 (740). Dermed kan handsken anvendes i længere tid og yder beskyttelse mod et bredt spektrum af farlige stoffer. Godkendt til kontakt med fødevarer. Latexfri. Med lang manchet. AQL 0,65 (EN 374-2). Med ru fingerspidser.

#### Norm:

EN 374; EN 455

### Teknisk beskrivelse

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Handskestørrelse                    | 7               |
| Godstykkelse                        | 0,2 mm          |
| Producentbetegnelse                 | Dermatril P 743 |
| Permeationstid ved acetonitril 99 % | < 10 min        |
| Permeationstid ved acetone 99 %     | < 10 min        |

|  |  |
|--|--|
| Permeationstid ved cyclohexan 99 %       | 30-40 min  |
| Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 10-30 min  |
| Permeationstid ved ethanol 95 %          | 10-30 min  |
| Permeationstid ved isopropanol 99 %      | 10-30 min  |
| Permeationstid ved methanol 99 %         | < 10 min   |
| Permeationstid ved natriumhydroxid 40 %  | 240-480 min  |
| Permeationstid ved natriumhydroxid 50 %  | 240-480 min  |
| Permeationstid ved svovlsyre 50 %        | >480 min   |
| Permeationstid ved svovlsyre 96 %        | 10-30 min  |
| Handsketype                              | Engangshandsker                                    |
| Beskyttelseskategori                     | Kategori III                                       |
| EN                                       | EN 374   |
| Handskeegenskab                          | Levnedsmiddelcertificering                         |
| Handskeegenskab                          | DMF-fri  |
| Handskeegenskab                          | latexfri   |
| EN 374                                   | Type A (JKLOPT)                                    |
| Kemikaliebestandighed                    | JKLOPT   |
| Materiale                                | Nitril   |
| elektrostatisk egenskab                  | 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1               |
| Beskyttelsesklasse                       | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Bæremateriale                            | Nitril   |
| Tykkelse                                 | 0,2 mm   |
| Længde                                   | 280 mm   |
| Indhold                                  | 50   |
| Farve                                    | blå  |
| Anvendelsesområde                        | Præcision  |
| Skærebeskyttelsesklasse                  | 0  |
| AQL                                      | 0,65   |
| Anvendelse                               | engangsbrug  |

Produkttype

Engangshandsker