

**Kemikaliebeskyttelsehandsker, par Camatril® 730, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094748 9      |
| GTIN                | 4008198773092 |
| Artikelklasse       | 04Q           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Beskyttelsehandske i kategori III.

**Camatril® 730.** Nitrilhandske med bomuldsvelourisering og stor båndbredde af kemiske resistenser. God temperaturbestandighed samtidigt med høj føleevne. Absolut silikonefri og lakindifferent. Godkendt til kontakt med fødevarer.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

|  |             |
|--|-------------|
| Permeationstid ved svovlsyre 96 %        | 60-120 min  |
| Permeationstid ved svovlsyre 50 %        | >480 min    |
| Permeationstid ved isopropanol 99 %      | 240-480 min |
| Permeationstid ved acetonitril 99 %      | < 10 min    |
| Handskestørrelse                         | 9           |
| Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 60-120 min  |

|   |  |
|---|--|
| Permeationstid ved acetone 99 %         | < 10 min   |
| Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | 240-480 min  |
| silikonefri                             | ja   |
| Permeationstid ved cyclohexan 99 %      | >480 min   |
| Godstykkelse                            | 0,4 mm   |
| Permeationstid ved ethanol 95 %         | 60-120 min   |
| Permeationstid ved methanol 99 %        | 10-30 min  |
| Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | 240-480 min  |
| Producentbetegnelse                     | Camatril 730                                       |
| Serie                                   | Camatril®  |
| Handsketype                             | Kemikaliebeskyttelseshandsker                      |
| Beskyttelseskategori                    | Kategori III                                       |
| Indhold                                 | 10   |
| Handskeegenskab                         | Levnedsmiddelcertificering                         |
| Handskeegenskab                         | DMF-fri  |
| Handskeegenskab                         | Silikonefri  |
| Handskeegenskab                         | latexfri   |
| Beskyttelsesklasse                      | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374                                  | Type A (AJKLOT)                                    |
| Kemikaliebestandighed                   | AJKLOT   |
| EN 388                                  | 3001X  |
| Materiale                               | Nitril   |
| Bæremateriale                           | Nitril   |
| AQL                                     | 0,65   |
| Anvendelsesområde                       | Allround   |
| Længde                                  | 310 mm   |
| Tykkelse                                | 0,4 mm   |
| Farve                                   | grøn   |
| Anvendelse                              | flergangsbrug                                      |

Standard/direktiv

EN 374

Produkttype

Kemikaliebeskyttelseshandsker