

3M**Beskyttelseshjelm G3000, Farve: BLUE****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 097815 BLUE |
| GTIN | 4046719316687 |
| Artikelklasse | 04M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Beskyttelseshjelm af UV-stabiliseret ABS. Den **integreerede UV-sensor** angiver, hvornår hjelmen bliver skrøbelig på grund af for høj UV-belastning og skal udskiftes. Den indvendige udførelse kan vendes 180 grader og gør det muligt at bære skærmen i nakken (fordel ved opgaver under trange pladsforhold). **God ventilation** på hjelmens overdel. **Kuldebestandig ned til -30 °C** og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM).

- **4-punkts bånd med sele, højdeindstillelig**
- **Holder med 30 mm Euro-hul**
- **Svedbånd i kunststof**
- **Lige form**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Industri, håndværk, skovbrug

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Kuldebestandig ned til -30 °C og beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM)

Passer til:

Høreværn nr. 097753; 097756

Reservedel:

Nr. 097825 standardsvedebånd. Nr. 097826 lædersvedebånd.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--------------------------------------|
| Vægt | 310 g |
| Modstandsdygtig over for kulde | op til -30 °C |
| Farve | blå |
| Modstandsdygtig over for sprøjt af smeltet metal (MM) | ja |
| dugfri indvendig og udvendig | ja |
| kan vendes 180° | ja |
| Vidderregulering | Drejelukning |
| UV-sensor til tegn på udskiftning | ja |
| Størrelse | 53 - 62 cm |
| Hjelmegenskab | Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C |
| Hjelmegenskab | Beskyttelse mod flydende metalsprøjt |
| Materiale, hjelmskal | ABS |
| Norm | DIN EN 397 |
| Produkttype | Beskyttelseshjelm |

Tilbehør

| | |
|---|----------------|
| HjelmadapterP3EV | 097827 |
| Beskyttelsesbriller med hjelmholderV9C | 097829 |
| HøreværnPeltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 1 | 097753 1 |
| StandardsvedremHYG3 | 097825 |
| Holder til transparent visirPeltor™ G500 Producentbetegnelse G500-GU | 097872 G500-GU |
| HøreværnPeltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 2 | 097753 2 |
| Høreværn Type HELMET | 097795 HELMET |
| LædersvedremHYG4 | 097826 |
| Hagerem GH4 Ophængning 3P | 097833 3P |

HøreværnPeltor™ Optime™ hjelmudførelsen Type 3

097753 3