

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer:
800/6A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930505 800/6A
GTIN	4062406066352
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 24×24G, med skuffer 20×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	600 mm

Skuffer, nyttebredde i G	20
Vægt	92 kg
Højde	800 mm
Bredde	600 mm
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Antal skuffer	6
Skuffer, nyttedybde i G	20
Antal døre	0
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Nyttehøjde	700 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	930533 200
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930533 100
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	930525 800
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930533 75
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930533 150
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21