

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 200 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 800/6A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931115 800/6A
GTIN	4062406062736
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm

Skuffer, nytte dybde	600 mm
Antal skuffer	6
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Dybde	700 mm
Højde	800 mm
Skuffer, nytte dybde i G	24
Antal døre	0
ComfortClose	nej
Bredde	750 mm
Nytte højde for skuffer	700 mm
Vægt	127 kg
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931165 150
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931165 75
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	931155 800