

Garant GRIDLINE

Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940043 1000
GTIN	4062406067434
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Låge med rude
Nytte højde	845 mm

Bredde	750 mm
Dybde	500 mm
Greb, placering	øverst
Vægt	48 kg
Antal hylder	2
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Højde	1000 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde i G	30
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldeplade i limtræ Mål i G 30X20	951985 30X20
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Hyldeplade i bambus Mål i G 30X20	951980 30X20

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 30	958146 30
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30