

Garant GRIDLINE

Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940043 800
GTIN	4062406067410
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Højde	800 mm

Nyttehøjde	645 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	39 kg
ComfortClose	nej
Bredde	750 mm
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Låge med rude
Antal hylder	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde i G	20
Bredde i G	30
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 30	958146 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
	940501 750/800

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm

Hyldeplade i bambus Mål i G 30X20	951980 30X20
-----------------------------------	--------------

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
---	-----------

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------

Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 750/800 mm	940510 750/800
---	----------------

Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
---	-----------

Hyldeplade i limtræ Mål i G 30X20	951985 30X20
-----------------------------------	--------------