

Garant GRIDLINE

**Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940121 1000
GTIN	4062406068868
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Højde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	89 kg
Skabsfronter	Massiv metallåge

Bredde	1250 mm
Dybde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Antal hylder	2
ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Nyttehøjde	845 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	50
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Hyldeplade i limtræ Mål i G 50X20	951985 50X20
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 50	958146 50
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Hyldeplade i bambus Mål i G 50X20	951980 50X20