

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940165 2000
GTIN	4062406069759
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Bredde	1500 mm

Antal hylder	10
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	500 mm
Nyttehøjde	1863 mm
Højde	2000 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Vægt	171 kg
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Greb, placering	midte
Dybde i G	20
Bredde i G	60
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
	958146 60

Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 60

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medSkydelåger, bredde 60G til skabshøjde 2000 mm	940514 2000