

Garant GRIDLINE

Overskab med massive metalskydelåger, Højde: 500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940175 500
GTIN	4062406069834
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 60×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). **Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1500 mm
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde	500 mm
Antal hylder	2

Nyttehøjde	363 mm
Vægt	56 kg
Greb, placering	nederst
Bredde i G	60
Højde	500 mm
Dybde i G	20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940651 300
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger,bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
	940651 150

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G
Skuffefronthøjde 150 mm

Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940560 30

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G
Skuffefronthøjde 75 mm

940651 75

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940552 30

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G
Skuffefronthøjde 200 mm

940651 200