

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1250mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940821 1250
GTIN	4062406070557
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×20G. Passende skuffer: 26×16G (skal bestilles separat)
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
ComfortClose	nej
Nyttenhøjde	1095 mm
Vægt	49 kg

Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Bredde	750 mm
Dybde i G	20
Højde	1250 mm
Bredde i G	30
Skab, konstruktion	Basisskab
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	940641 300
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940641 75
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940641 200
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940641 100
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940641 125

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Belysningsset Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 1250 mm	940501 1250
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940641 150