

**Hylde- basisreol, dybde 800 mm, Højde / hylde bredde: 3000/1300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990512 3000/1300
GTIN	4004514217660
Artikelklasse	96P

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

**Belastning pr. enhed:** ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

**Beskrivelse:****Opstillingsmål:**

**Basisreol:** Nom. længde + 60 mm

**Påbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde, i alt:** Nom. dybde + 36 mm

**Anvendelse:**

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

**Leveringsomfang:**

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

**Bemærk:**

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Opstillingsmål, basisreol, bredde	1360 mm
Antal profilrammer	2
Reolkonstruktion	Basisreol
Antal hylder	7
Reolhøjde	3000 mm
Hylde, dybde	800 mm
Reoldybde	800 mm
Hylde, bredde	1300 mm
maks. belastning pr. enhed	1600 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 800 mm
Produkttype	Hyldereol

## Tilbehør

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde x dybde 200X800 mm	990581 200X800
Hylde, forzinket Breddexdybde 1300X800 mm	990580 1300X800
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde x dybde 500X800 mm	990581 500X800
	990581 300X800

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde  
300X800 mm

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde  
400X800 mm

990581 400X800

Klemfod

990852