

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive metalskydelåger, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940885 900
GTIN	4062406071165
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×20G. Passende skuffer: 26×14G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Nivellerings sokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	60
ComfortClose	nej
Vægt	75 kg
Skab, konstruktion	Basisskab
Højde	900 mm
Dybde	500 mm

Dybde i G	20
Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Bredde	1500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	745 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	940651 75
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	940651 200
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	940651 150
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	940651 125
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	940651 100
	940651 300

Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 30G
Skuffefronthøjde 300 mm

Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940550 30

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Skydelåger,
bredde 60G til skabshøjde 900 mm

940514 900

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30

940552 30