

Garant GRIDLINE

Storrumsbasisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	941001 2000
GTIN	4062406071431
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×28G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums skabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	30
Antal hylder	4
Bredde	750 mm

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	700 mm
Vægt	128 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde i G	28
Nyttenhøjde	1845 mm
ComfortClose	nej
Højde	2000 mm
Greb, placering	midte
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	basisskab
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942570 125
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942550 30
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942570 75
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942570 200
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942570 300

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Belysningssæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 2000 mm	940510 2000
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942570 100
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942570 150
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942530 30
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11