

Garant GRIDLINE

Storrumsoverskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	941011 1000
GTIN	4062406071462
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×28G.

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Antal hylder	1
Greb, placering	nederst

Højde	1000 mm
Dybde i G	28
Nyttehøjde	845 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	750 mm
ComfortClose	nej
Bredde i G	30
Vægt	70 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942550 30
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942570 75
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942570 300
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942530 30

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942570 100
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942570 150
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942570 125
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942570 200
Belysnings sæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11