

Garant GRIDLINE

Storrums-/tunggodsskab med Låge med rude, Højde: 2000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942703 2000
GTIN	4062406072636
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×28G. Passende skuffer: 26×24G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	2000 mm
Bredde i G	30
Skabsfronter	Låge med rude
Bredde	750 mm

Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skab, konstruktion	Basisskab
Vægt	107 kg
Nyttehøjde	1845 mm
Greb, placering	midte
ComfortClose	nej
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942570 200
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942570 125
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942570 300
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942550 30

Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942530 30
Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 2000 mm	940510 2000
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942570 75
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942570 150
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942570 100