

Garant GRIDLINE

**Storrums-/tunggodsskab med Låge med rude, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942723 1000
GTIN	4062406072667
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×28G. Passende skuffer: 36×24G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

**Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	700 mm
Bredde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Låge med rude

Greb, placering	øverst
ComfortClose	nej
Bredde i G	40
Vægt	70 kg
Højde	1000 mm
Nytte højde	845 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Dybde i G	28
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabiner indvendig	1600
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

## Tilbehør

Mobil enhed, eftermonteringsset passende til kabinetdybde i G 28	958480 28
Belysningsset Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 125 mm	942573 125
Skydehåndtag Type 1	958490 1
Hylde med holdere 100 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942530 40

Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 200 mm	942573 200
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 100 mm	942573 100
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 75 mm	942573 75
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 150 mm	942573 150
Skuffe til storrums skabe/tunggodsskabe med hængslede lågerbredde 40G Skuffefronthøjde 300 mm	942573 300
Skråhylde tileForm til skabs- / afdelingsbredde i G 40	942550 40
Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 1000/1250 mm	940511 1000/1250