

**Hylde- basisreol, dybde 400 mm, Højde / hylde bredde: 2000/1300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990540 2000/1300
GTIN	4004514217837
Artikelklasse	96P

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 250 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

**Belastning pr. enhed:** ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

**Beskrivelse:****Opstillingsmål:**

**Basisreol:** Nom. længde + 60 mm

**Påbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde, i alt:** Nom. dybde + 36 mm

**Anvendelse:**

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

**Leveringsomfang:**

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

**Bemærk:**

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Antal profilrammer	2
Antal hylder	5
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1360 mm
Reolhøjde	2000 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Hylde, dybde	400 mm
Reoldybde	400 mm
Hylde, bredde	1300 mm
maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	250 kg
Hylde, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol

## Tilbehør

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 210X400 mm	990583 210X400
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 310X400 mm	990583 310X400
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 510X400 mm	990583 510X400

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde  
410X400 mm

990583 410X400

Hylde, forzinket Breddexdybde 1300X400 mm

990582 1300X400

Klemfod

990852