

Garant GRIDLINE

Skab til tung last Massiv metalskydelåge, Højde: 1000 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942845 1000
GTIN	4062406072841
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×28G. Passende skuffer: 26×20G (skal bestilles separat).

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 1000 mm

Bredde: 1500 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 60

Dybde i G: 28

Nytte højde: 845 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Bredde i G	60

Bredde	1500 mm
Dybde i G	28
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	845 mm
Vægt	119 kg
Materialetykkelse	1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Tunggodsskab tomt

Tilbehør

Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 60G til skabshøjde 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	942610 30
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 75 mm	942580 75
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 300 mm	942580 300
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 200 mm	942580 200
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 150 mm	942580 150
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 125 mm	942580 125
Skuffe til skydelåge, storrums skabe/tunggodsskabe bredde 30G Skuffefronthøjde 100 mm	942580 100