

Garant GRIDLINE

**Skab til tung last Massiv metallåge, Højde: 2000 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 942802 2000   |
| GTIN                | 4062406074708 |
| Artikelklasse       | 9GI           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 30×28G. Passende skuffer: 26×24G (skal bestilles separat).

**Forstærkede sidevægge** til montering af hylder i **forstærket udførelse til 200 kg** i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivellerings sokkel.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Nytte højde: 1845 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nyttehøjde                       | 1845 mm  |
| Dybde                            | 700 mm   |
| Bredde                           | 750 mm   |
| Vægt                             | 107 kg   |
| Bredde i G                       | 30   |
| Højde                            | 2000 mm  |
| Dybde i G                        | 28   |
| Materialetykkelse                | 1 mm   |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1600   |
| Døråbningsvinkel                 | 250 grader   |
| Højdeindstilling i intervaller   | 25   |
| Cylinderlås                      | Modulær låseindsats  |
| Farveudvalg                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype                      | Tunggodsskab tomt  |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm                | 940501 2000 |
| Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 2000 mm | 940510 2000 |
| Tunglasthylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30   | 942610 30   |
| Skydegreb til GridLine Type GP11  | 914226 GP11 |