

Garant**Værktøjsholder, bredde 500 mm, Til værktøjsskafter: 0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	970505 0
GTIN	4045197489623
Artikelklasse	91L

Beskrivelse**Udførelse:**

Sidedelene kan forsynes individuelt med bæreskinne nr. 970110 og værktøjsholdere. Modulerne kan monteres **vandret** eller **på skrå**. Sidedele med tværstivere, til individuel bestykning.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.

Bemærk:

VDI 20-holdere passer også til Trumpf-stansestempler.

Teknisk beskrivelse

Dybde	550 mm
Højde	327 mm
Bredde	500 mm
Brugsområde	CNC-filebænk
Materialetykkelse	1,2 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	bredde 500 mm

Produkttype	Værktøjsholder
Tilbehør	
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte 0	970125 0
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte SK50	970125 SK50
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte HSK63	970125 HSK63
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte HSK80	970125 HSK80
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte SK40	970125 SK40
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte C5	970125 C5
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte C6	970125 C6
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte HSK100	970125 HSK100
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte VDI30	970125 VDI30
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte SK30	970125 SK30
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte C4	970125 C4
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte HSK40	970125 HSK40
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte VDI20	970125 VDI20
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte HSK50	970125 HSK50
Bæreskinne til Tool-UNIT værktøjshylde Bredde 452 mm	970110 452
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte VDI40	970125 VDI40
Værktøjsskafte med værktøjsholdere Til værktøjsskafte C8	970125 C8