

Basisreol med stor spændvidde, dybde 800 mm, Højde / hylde bredde: 3000/2000mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990770 3000/2000 |
| GTIN | 4004514215512 |
| Artikelklasse | 96P |

Beskrivelse

Udførelse:

Forzinkede T-profilrammer. Med 19 mm spånpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal **hyldebelastning**: 400 kg. **Belastning pr. enhed**: Ved en højde på 2000 mm 1200 kg, ved en højde på 2500 mm 1600 kg, ved en højde på 3000 mm 2000 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål: Basisreol: Nom. længde + 60 mm **Tilbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 37 mm **Vangehøjde:** 65 mm

Bemærk:

- Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.
- Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldeolerne nr. 990500 – 990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hylde andel.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------------------------|
| Opstillingsmål, basisreol, bredde | 2060 mm |
| Reolkonstruktion | Basisreol |
| Kundemontering | ja |
| Hylde, dybde | 800 mm |
| Antal lagerniveauer | 5 |
| Højde | 3000 mm |
| Hylde, bredde | 2000 mm |
| Materiale, lagerniveau | Spånplade |
| Bredde | 2060 mm |
| Dybde | 837 mm |
| Reoldybde | 800 mm |
| Reolbredde | 2000 mm |
| Reolhøjde | 3000 mm |
| Hyldebelastning | 400 kg |
| maks. belastning pr. enhed | 1800 kg |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg |
| Pladetykkelse | 19 mm |
| Vangehøjde | 65 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol |
| Materiale | forzinket |
| Produktnavnsegenskab | dybde 800 mm |
| Produkttype | Reol med stor spændvidde |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Spånpladelagerniveauer Dybde 800 mm | 990815 800 |
|-------------------------------------|------------|

