

**Garant****Universal-basisreol, Dybde 500 mm, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 990010 2000   |
| GTIN                | 4045197518088 |
| Artikelklasse       | 911           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Meget stabile kvadratiske støtter** 40×40×2 mm, i en afstand på 40 : 40 mm med monteringslidser til tilpasning af hylderne til lagergodset. Støtter med kunststoffodplade.

**Utroligt bæredygtige hylder** i kraftig stålplade med indadbukkede sideflader.

**Belastning pr. enhed:** Ved 600 mm hyldeafstand maks. belastning pr. enhed 1375 – 5500 kg.

**Anvendelse:**

Ideelle til industri, håndværk, handel, administration, arkiv etc. Målene er afstemt efter gængse metal- og kunststofbeholdere – optimal udnyttelse af pladsen. Kan opstilles som enkelt-, række- eller dobbeltreol. **Enkel, hurtig og præcis montage uden forskruninger**, hylderne hægtes blot på og låses fast med de tilhørende koniske stifter (nr. 968420).

**Lakering:**

Reolstøtter, dybsort RAL 9005, hylder grå **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

- **Opbevaringsbokse til bestyknig af universalreol finder du i gruppe 96.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Hylde, bredde indvendigt mål                                    | 950 mm          |
| Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand              | 1375 - 5500 kg  |
| Kundemontering  | ja              |
| Hylde, monteringsstype  | Koniske stifter |
| Antal hylder  | 5               |
| Hylde, bredde   | 1000 mm         |
| Reolkonstruktion  | Basisreol       |
| Reolhøjde   | 2000 mm         |
| Antal reolgavle   | 4               |
| Opstillingsmål, basisreol, bredde                               | 1058 mm         |
| Montering ved indstik   | ja              |
| Opstillingsmål, basisreol, højde                                | 2004 mm         |
| Hylde, dybde  | 500 mm          |
| Reoldybde   | 500 mm          |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 180 kg          |
| Højdeindstilling i intervaller                                  | 40 mm           |
| Produktnavnsegenskab  | Dybde 500 mm    |
| Produkttype   | Hyldereol       |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Enkelt hylde med 4 holdere og 4 kiler Dybde 500 mm    | 990060 500  |
| Reolstøtte med kunststof-fodplade, stk. Højde 2000 mm | 990050 2000 |
| Kile- og konusstiftsæt til kombireol                  | 968420      |