



Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 55-03



Bestelldaten

Bestellnummer	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Artikelklasse	08G

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Mittelfest, als Schraubensicherung und Gewindedichtung verwendbar, bis 200 °C, auch für passive Materialien, kennzeichnungsfrei.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

für Gewindegröße M bis	M36
------------------------	-----

Herstellerbezeichnung	55-03
minimales Losbrechmoment	18 - 23 Nm
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
maximales Spaltmaß	0,25 mm
Flammpunkt	100 °C
Füllmenge	50 ml
geeignet für Material	Metall
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Farbe	blau
Lagertemperatur	20 °C
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	ölige Oberflächen
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 200 °C
Form	flüssig
Eigenschaft	thixotrop
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Eigenschaft	kennzeichnungsfrei
Funktionsfestigkeit nach	1 - 3 h
Handfestigkeit nach	10 - 20 min
Dynamische Viskosität	900 - 1500 mPas
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Schraubensicherung

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7061	083391 7061
Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7063	083392 7063
Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset Eignung für Gebindegröße 50 ml	083344 50