



Elektriker-Competence-værktøjskuffert XXL II 115 dele, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680525 2
GTIN	4010995420697
Artikelklasse	60N

Beskrivelse

Udførelse:

Omfattende elektriker-værktøjssortiment i slagfast kuffert af polypropylen. De ekstra monterede gastykdæmpere holder låget i forskellige positioner og forhindrer, at det falder i af sig selv.

Leveringsomfang:

Momentskruetrækkersæt TorqueVario®-S electric: 18 dele, 0,5 - 5,0 Nm

Skruetrækker med bitmagasin LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 dele

Skruetrækker med bitholder SoftFinish® electric slimVario til 6 mm slimBits: 1 stk.

Bit slimBit electric, PZ: 1 stk. i str. 2

Skruetrækker SoftFinish® electric slimFix, ligekærv: 1 stk. af hver str. 3,5; 5,5; 6,5

Skruetrækker SoftFinish® electric slimFix, PH: 1 stk. i hver str. 1; 2

Skruetrækker SoftFinish® electric slimFix, PZ: 1 stk. i hver str. 1; 2

Skruetrækker SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: 1 stk. i hver str. 1; 2

Skruetrækker SoftFinish® electric slimFix, til Torx® Tamper Resistant: 1 stk. af hver str. 10; 15; 20; 25

Skruetrækker SoftFinish® electric, til udvendig sekskant: 1 stk. af hver str. 5,5; 7; 8; 10; 13

Urmagerskruetrækker PicoFinish electric, PH: 1 stk. i str. 0

Urmagerskruetrækker PicoFinish electric, ligekærv: 1 stk. i str. 2,5

Elskabsnøgle i stiftform, udvendig firkant 5-8, udvendig trekant 9: 1 stk.

Skruetrækker SoftFinish®, ligekærv: 1 stk. af hver str. 3,5; 12

Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm: 31 dele

Vinkelskruetrækkersæt med kuglehoved i ErgoStar-holder til indvendig sekskant: 9 dele
Højeffektiv skævbider BiCut® Professional med DynamicJoint®: 1 stk.
Skævbider Professional electric med DynamicJoint®: 1 stk.
Kabelsaks Professional electric: 1 stk.
Finmekanikerskævbider Classic: 1 stk.
Kombinationstang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip: 1 stk.
Spidstang Professional electric, buet 40°: 1 stk.
Spidstang Professional electric, lige: 1 stk.
Vandpumpetang Professional electric: 1 stk.
Installationstang TriCut Professional electric: 1 stk.
Afisoleringsværktøj: 1 stk.
Automatisk afisoleringstang til 0,03-16 mm²: 1 stk.
Automatisk crimpværktøj til kabeltyller 0,08-16 mm²: 1 stk.
Crimpværktøj til isolerede kabelsko og kontakter 0,5-6 mm²: 1 stk.
Elektrikersaks til kabler op til 50 mm² og crimpfunktion til kabetyller 1-5 mm²: 1 stk.
Spændingstester, berøringsfri, enpolet, 230-1000 V AC: 1 stk.
Spændingstester SoftFinish®, enpolet, 110-250 V, ligekærv: 1 stk. str. 3
LED-lommelygte maks. 300 lm, med laser i klasse 2 og UV-lys maks. 400 nm: 1 stk.
Elektrikervaterpas, længde 400 mm: 1 stk.
Elektrikertommestok Longlife®, længde 2 m, orange: 1 stk.
Dyvelslagskruetrækkersæt SoftFinish® med dyvler: 5 dele
Elektrikerhammer, 300 g: 1 stk.

Bemærk:**Leveres separat emballeret.****Teknisk beskrivelse**