

**Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 83-54****Bestelldaten**

Bestellnummer	083313 83-54
GTIN	8029822074053
Artikelklasse	08G

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Hochfest, für dauerhafte Gewindeverbindungen, bis 200 °C Temperaturbereich.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
--------------------------	-----------------------

Herstellerbezeichnung	83-54
minimales Losbrechmoment	25 - 35 Nm
für Gewindegröße M bis	M20
Eigenschaft	thixotrop
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
geeignet für Material	Metall
Farbe	grün
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Form	flüssig
Lagertemperatur	20 °C
Flammpunkt	100 °C
Chemische Basis	Dimethacrylate
für Gewindegröße Zoll	3/4 Zoll
Füllmenge	50 ml
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 200 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Funktionsfestigkeit nach	2 - 3 h
Handfestigkeit nach	10 - 20 min
Dynamische Viskosität	450 - 650 mPas
Demontage	schwer
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Schraubensicherung

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7063

083392 7063

Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset Eignung für
Gebindegröße 50 ml

083344 50

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7061

083391 7061