

Garant**Trägersäulen, Höhe: 481 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	928010 481
GTIN	4062406112233
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Montage ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Passend für:

Lochwände 1 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Bei Verwendung von Medienschienen bitte Medien-Modul Nr. 928460 Gr. CUT/OUT mitbestellen. Keine Aufnahme von Tragarm-Konsolen und Querverstrebungen möglich.

Technische Beschreibung

maximale Bestückung mit Lochwand	1 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
Höhe	481 mm

Gewicht	3 kg
Breite	40 mm
maximale Tragfähigkeit	50 kg
Tiefe	100 mm
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Trägersäule

Zubehör

Medien-Modul für Trägersäule Modulart DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 2000/13	928235 2000/13
Multifix passend für Typ 1000	928201 1000
Lochwand mit Bürstenleiste passend für Typ 1000	928111 1000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Lochwand einseitig passend für Typ 500	928070 500
Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 1000	928442 1000
Sichtfenster passend für Typ 1000	928090 1000
Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 1500	928206 1500
Sichtfenster passend für Typ 2000	928090 2000
Multifix passend für Typ 2000	928201 2000
Medienschiene zur Selbstbestückung passend für Typ 1000	928441 1000
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 1500	928443 1500
Multifix passend für Typ 1500	928201 1500
Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 2000	928206 2000
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 2000	928145 2000

Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 1000	928206 1000
Ablageboden aus Stahlblech300 mm tief passend für Typ 1500	928131 1500
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1500/AB1	928230 1500/AB1
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 2000	928443 2000
Ablageboden aus Stahlblech200 mm tief passend für Typ 1500	928130 1500
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 2000/AA1	928230 2000/AA1
Lochwand mit Bürstenleiste passend für Typ 2000	928111 2000
Ablageboden mit Beleuchtung passend für Typ 1000	928140 1000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart DK250V/2	928460 DK250V/2
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1000/9	928235 1000/9
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 1000	928444 1000
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1500/9	928235 1500/9
Medien-Modul für Trägersäule Modulart FR250V/2	928460 FR250V/2
Multimedia-Schwenkarm mit Notebookhalter Anzahl Gelenke 2	928275 2
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 1500	928145 1500
Medien-Modul für Trägersäule Modulart CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 2000/AB1	928230 2000/AB1
Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten passend für Typ 1000	928211 1000
Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 1500	928442 1500
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 2000/19	928235 2000/19
Lochwand einseitig passend für Typ 1000	928070 1000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart ON/OFF	928460 ON/OFF
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 2000	928444 2000
	928270 1

Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Anzahl Gelenke 1	
Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Anzahl Gelenke 2	928270 2
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1000/6	928235 1000/6
Lochwandzweiseitig passend für Typ 2000	928071 2000
Medienschienezur Selbstbestückung passend für Typ 1500	928441 1500
Medien-Modul für Trägersäule Modulart FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Ablageboden aus Stahlblech200 mm tief passend für Typ 2000	928130 2000
Lochwandeinseitig passend für Typ 2000	928070 2000
Medienschienemit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 2000	928442 2000
Schwenkarm Anzahl Gelenke 2	928170 2
Lochwandzweiseitig passend für Typ 1500	928071 1500
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Medienschienemit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 1500	928444 1500
Ablageboden aus Stahlblech300 mm tief passend für Typ 1000	928131 1000
Medienschienemit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 1000	928443 1000
Lochwand mit Bürstenleiste passend für Typ 1500	928111 1500
Schwenkarm Anzahl Gelenke 1	928170 1
Zeichnungshaltermit Organisationsmagneten passend für Typ 1500	928211 1500
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1500/AA1	928230 1500/AA1
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Ablageboden mit Beleuchtung passend für Typ 1500	928140 1500
Zeichnungshaltermit Organisationsmagneten passend für Typ 2000	928211 2000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart CUT/OUT	928460 CUT/OUT

Ablageboden mit Beleuchtung passend für Typ 2000	928140 2000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart DE250V/2	928460 DE250V/2
Lochwandeinseitig passend für Typ 1500	928070 1500
Medienschienezur Selbstbestückung passend für Typ 2000	928441 2000
Ablageboden aus Stahlblech300 mm tief passend für Typ 2000	928131 2000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart CH250V/2	928460 CH250V/2
Ablageboden aus Stahlblech200 mm tief passend für Typ 1000	928130 1000
Sichtfenster passend für Typ 1500	928090 1500
Medien-Modul für Trägersäule Modulart OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1500/14	928235 1500/14
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 1000	928145 1000
Lochwandzweiseitig passend für Typ 1000	928071 1000
LED-Beleuchtungseinheit seitlich Leistungsaufnahme 15 W	928620 15