


**Garant****Trägersäulen, Höhe: 962mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	928010 962
GTIN	4062406112240
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Montage ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

**Passend für:**

Lochwände 2 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Bei Verwendung von Medienschienen bitte Medien-Modul Nr. 928460 Gr. CUT/OUT mitbestellen. Zur Aufnahme von Tragarm-Konsolen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	6 kg
Breite	40 mm

Tiefe	100 mm
maximale Tragfähigkeit	50 kg
maximale Bestückung mit Lochwand	2 × Nr. 928070 bzw. Nr. 928071
Höhe	962 mm
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Trägersäule

## Zubehör

Querverstrebung Länge 1000 mm	928050 1000
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 2000/19	928235 2000/19
Medien-Modul für Trägersäule Modulart CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Medien-Modul für Trägersäule Modulart CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1500/14	928235 1500/14
Medien-Modul für Trägersäule Modulart DE250V/2	928460 DE250V/2
Tragarm-Konsole Länge 1500 mm	928055 1500
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 2000/AB1	928230 2000/AB1
Lochwandzweiseitig passend für Typ 1500	928071 1500
Ablageboden mit Beleuchtung passend für Typ 2000	928140 2000
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 1000	928443 1000
Multifix passend für Typ 1000	928201 1000
Tragarm-Konsole Länge 1000 mm	928056 1000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart FR250V/2	928460 FR250V/2
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 1500	928145 1500
Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief passend für Typ 2000	928130 2000

Multimedia-Schwenkarm mit Notebookhalter Anzahl Gelenke 2	928275 2
Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten passend für Typ 1000	928211 1000
Ablageboden mit Beleuchtung passend für Typ 1000	928140 1000
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 2000/13	928235 2000/13
Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Anzahl Gelenke 1	928270 1
Sichtfenster passend für Typ 2000	928090 2000
Schwenkarm Anzahl Gelenke 2	928170 2
Medien-Modul für Trägersäule Modulart OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Lochwand mit Bürstenleiste passend für Typ 1000	928111 1000
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Medien-Modul für Trägersäule Modulart DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Lochwand einseitig passend für Typ 2000	928070 2000
Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 1500	928442 1500
Tragarm-Konsole Länge 2000 mm	928056 2000
Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief passend für Typ 1000	928131 1000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 1000	928444 1000
Lochwand einseitig passend für Typ 1000	928070 1000
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 1500	928443 1500
Medien-Modul für Trägersäule Modulart ON/OFF	928460 ON/OFF
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1500/AB1	928230 1500/AB1
Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief passend für Typ 1500	928131 1500
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1500/9	928235 1500/9

Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V passend für Typ 2000	928443 2000
Multifix passend für Typ 2000	928201 2000
Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 1500	928206 1500
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1500/AA1	928230 1500/AA1
Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 2000	928442 2000
Lochwand mit Bürstenleiste passend für Typ 2000	928111 2000
Medienschiene zur Selbstbestückung passend für Typ 1500	928441 1500
Lochwand mit Bürstenleiste passend für Typ 1500	928111 1500
Tragarm-Konsole Länge 2000 mm	928055 2000
Querverstrebung Länge 1500 mm	928050 1500
Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 2000	928206 2000
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 1500	928444 1500
Lochwand zweiseitig passend für Typ 1000	928071 1000
Sichtfenster passend für Typ 1000	928090 1000
Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme Anzahl Gelenke 2	928270 2
Tragarm-Konsole Länge 1500 mm	928056 1500
Sichtfenster passend für Typ 1500	928090 1500
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 1000	928145 1000
Medienschiene mit 4 Steckdosen 250V + Ein/Aus passend für Typ 2000	928444 2000
Lochwand einseitig passend für Typ 1500	928070 1500
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1000/9	928235 1000/9
Multifix passend für Typ 1500	928201 1500
Querverstrebung Länge 2000 mm	928050 2000
Ablageboden aus Stahlblech 200 mm tief passend für Typ 1000	928130 1000
Multifix-Behälter Länge mm / Anzahl Behälter 1000/6	928235 1000/6

Medien-Modul für Trägersäule Modulart DK250V/2	928460 DK250V/2
Zeichnungshaltermit Organisationsmagneten passend für Typ 1500	928211 1500
Tragarm-Konsole Länge 1000 mm	928055 1000
Multifix mit Easyfix Magnet-Clip passend für Typ 1000	928206 1000
Medien-Modul für Trägersäule Modulart FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Ablageboden mit Beleuchtung passend für Typ 1500	928140 1500
Ablageboden mit Stahlbügel passend für Typ 2000	928145 2000
Zeichnungshaltermit Organisationsmagneten passend für Typ 2000	928211 2000
Lochwandeinseitig passend für Typ 500	928070 500
Medien-Modul für Trägersäule Modulart CH250V/2	928460 CH250V/2
Ablageboden aus Stahlblech300 mm tief passend für Typ 2000	928131 2000
Schwenkarm Anzahl Gelenke 1	928170 1
Medienschienezur Selbstbestückung passend für Typ 2000	928441 2000
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 2000/AA1	928230 2000/AA1
Medienschienezur Selbstbestückung passend für Typ 1000	928441 1000
Medienschienemit 2 Steckdosen 250V passend für Typ 1000	928442 1000
Ablageboden aus Stahlblech200 mm tief passend für Typ 1500	928130 1500
Lochwandzweiseitig passend für Typ 2000	928071 2000
LED-Beleuchtungseinheit seitlich Leistungsaufnahme 15 W	928620 15