

 GRIDLINE**Montagevogn til skuffer, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 860/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Til bestykning med skuffer 36×20G.

Montagevogn i 40×24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Bestykning med skuffer er kun tilladt med nr. 930744 eller nr. 930746 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

Materialetykkelse: 1,2 mm

Skuffeudtræk: Udtræksspærre

Højdeindstilling i intervaller: 25 mm

Cylinderlås: Modulær låseindsats

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 885 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 600 mm

Skuffekabinet, højde: 700 mm

Maks. bæreevne: 600 kg

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, højde	700 mm
Højde	885 mm
Dybde	600 mm
Maks. bæreevne	450 kg
Nyttehøjde	600 mm
Vægt	65 kg
Hjul-Ø	125 mm
Bredde	1000 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×20G

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	930744 50
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930744 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930746 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930746 250
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930744 300

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	930746 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930746 300
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930744 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930746 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930744 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930746 125
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	930744 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930744 250
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930744 125
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 200 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930746 150