

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×24G, Højde mm / antal skuffer:  
800/6A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931005 800/6A
GTIN	4062406062415
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 24×28G, med skuffer 20×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm

Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	800 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Nyttehøjde	700 mm
Bredde	600 mm
Vægt	105 kg
Skuffer, nyttedybde i G	24
Antal døre	0
Dybde	700 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Antal skuffer	6
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×24G
Produkttype	Værktøjsskab

---

**Tilbehør**

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931043 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931043 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931043 200
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931043 150
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	931035 800