

 GRIDLINE**Montagevogn til skuffer, 20×24G, Højde mm / antal skuffer: 860/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Til bestykning med skuffer 20×24G.

Montagevogn i 24×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Bestykning med skuffer er kun tilladt med nr. 931046 eller nr. 931048 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

Materialetykkelse: 1,2 mm

Skuffeudtræk: Udtræksspærre

Højdeindstilling i intervaller: 25 mm

Cylinderlås: Modulær låseindsats

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 885 mm

Bredde: 600 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 600 mm
 Skuffekabinet, højde: 700 mm
 Maks. bæreevne: 600 kg

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne	470 kg
Bredde	600 mm
Skuffekabinet, højde	700 mm
Nyttehøjde	600 mm
Vægt	54 kg
Hjul-Ø	125 mm
Højde	885 mm
Dybde	700 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×24G

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	931046 250
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931046 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931046 300
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931046 75

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg
Skuffefronthøjde 200 mm

931046 200

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg
Skuffefronthøjde 100 mm

931046 100

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg
Skuffefronthøjde 50 mm

931046 50

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg
Skuffefronthøjde 125 mm

931046 125