

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:  
800/6A****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 800/6A
GTIN	4062406062538
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Dybde	700 mm

Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Antal døre	0
Bredde	750 mm
Nyttehøjde	700 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	26
Antal skuffer	6
Vægt	127 kg
Skuffer, nyttedybde	600 mm
ComfortClose	nej
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Højde	800 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931163 150
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931163 75
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931163 100
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931163 200
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	931155 800