

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 1000/8**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931105 1000/8
GTIN	4062406062590
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde i G	26
Højde	1000 mm

Skuffer, nytteflade i G	26x24
Vægt	162 kg
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Nyttehøjde	900 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal døre	0
Rillegummi, indlæg i forhøjet kant på 3 sider	nej
Bredde	750 mm
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Dybde	700 mm
Antal skuffer	8
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm

Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931163 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931163 150
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931163 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 1000 mm	931155 1000