

Garant GRIDLINE

**Overskab med massive hængslede metallåger, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940011 1000
GTIN	4062406067137
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestykket skab i 20×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivellerings sokkel** ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylder.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	500 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge

ComfortClose	nej
Vægt	36 kg
Nyttenhøjde	845 mm
Greb, placering	nederst
Dybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal hylder	2
Højde	1000 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Dybde i G	20
Bredde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Overskab
Produkttype	Hyldeskab

## Tilbehør

Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 100 mm	940640 100
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 300 mm	940640 300
Skuffe til skab med hængslede låger, bredde 20G Skuffefronthøjde 150 mm	940640 150

Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 125 mm	940640 125
Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 75 mm	940640 75
Hyldeplade i limtræ Mål i G 20X20	951985 20X20
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940560 20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940552 20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 20	940550 20
Skuffe til skab med hængslede låger,bredde 20G Skuffefronthøjde 200 mm	940640 200
Hyldeplade i bambus Mål i G 20X20	951980 20X20
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11