

Garant GRIDLINE

Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940043 750
GTIN	4062406067403
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 30×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Vægt	65 kg

ComfortClose	nej
Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	750 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Dybde i G	20
Bredde i G	30
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940552 30
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940560 30
Hyldeplade i bambus Mål i G 30X20	951980 30X20
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940590 30
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 30	958146 30

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 750/800 mm	940510 750/800
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Hyldeplade i limtræ Mål i G 30X20	951985 30X20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 30	940550 30