

Garant GRIDLINE

Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940081 900
GTIN	4062406068028
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 **pulverlakering**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Antal hylder	1
Dybde	500 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bredde	1000 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
ComfortClose	nej
Højde	900 mm
Vægt	50 kg
Nyttehøjde	745 mm
Greb, placering	øverst
Bredde i G	40
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
	940511 900

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 900 mm

Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Belysningsset Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 900/1000 mm	940501 900/1000
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hyldebærersæt til GridLine skabe 20 dele Type F	940559 F
Hylde 200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40