

Garant GRIDLINE

Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940083 750
GTIN	4062406068073
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 40×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivelleringssokke ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 **pulverlakering**.

Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Dybde	500 mm

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Skabsfronter	Låge med rude
Nyttehøjde	595 mm
Greb, placering	øverst
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal hylder	1
Højde	750 mm
Bredde	1000 mm
Vægt	45 kg
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940590 40
Belysningssæt Basic til GridLine skabe medhængslede låger til skabshøjde 750/800 mm	940501 750/800
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940550 40
Hyldeplade i limtræ Mål i G 40X20	951985 40X20

Belysningsset Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G til skabshøjde 750/800 mm	940511 750/800
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 40	958146 40
Hyldeplade i bambus Mål i G 40X20	951980 40X20
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940552 40
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 40	940560 40