

Garant GRIDLINE

Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	940123 1500
GTIN	4062406068950
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket skab i 50×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivellerings sokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	120 kg

Greb, placering	øverst
Bredde	1250 mm
Nyttehøjde	1345 mm
Skabsfronter	Låge med rude
Dybde	500 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
ComfortClose	nej
Højde	1500 mm
Antal hylder	3
Bredde i G	50
Dybde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Produkttype	Hyldeskab

Tilbehør

Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hylde med slidser til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940552 50
Hylde200 kg til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940590 50
Hyldeplade i bambus Mål i G 50X20	951980 50X20

Hyldeplade i limtræ Mål i G 50X20	951985 50X20
Sokkel med aftageligt blændestykke, dybde 20GHøjde 150 mm Kabinetbredde i G 50	958146 50
Hylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940550 50
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 30G til skabshøjde 1500 mm	940510 1500
Belysningsæt Extended til GridLine skabe medHængslede låger, bredde 50G til skabshøjde 1500 mm	940512 1500
Skråhylde til skabs- / afdelingsbredde i G 50	940560 50